

Плита-заглушка PRS-BP-1/4-NPT

№ изделия: 549975

FESTO

Эти продукты можно заказать только из Фесто-США
Old part no. 13000243




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип уплотнения	Осевой
Макс. количество распределителей	1
Рабочее давление	≤ 10 bar
Пригодность для работы с вакуумом	Да
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C