

Штекерная розетка с кабелем KMYZ-4-0,5-B-EX

№ изделия: 550324

FESTO

Комбинация из подключений MSZB и MSZC.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Морская классификация	см. сертификат
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	12 g
Электрическое подключение	Розетка разъема, угловая Кабель Прямоугольная форма, MSZB
Диапазон рабочего напряжения DC	3 ... 36 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	1 A
Импульсная мощность	900 V
Подключение заземления	Нет в наличии
Длина кабеля	0,5 m
Атрибуты кабеля	Стандарт
Структура кабеля	2x0,35
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал оплетки кабеля	PVC
Материал корпуса	PA
Материал электрического контакта	Бронза