

Шаровой кран с приводом VZPR-BPD-22-R4R

№ изделия: 550337

FESTO

Состоящий из неполноповоротного привода DAPS и 2/2- шарового крана VAPB из нержавеющей стали.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Тип конструкции | 2-ходовой шаровой кран Поворотный привод |
| Тип управления | электрический пневматический |
| Положение при монтаже | Любое |
| Тип крепления | Монтаж в линию |
| Присоединение запорного клапана | Rp4 |
| Индикатор позиции переключения | Направление прорези = направление пропускной способности |
| Номинальный внутренний диаметр DN | 100 |
| Рабочее давление | 6 ... 8,4 bar |
| Рабочее давление, привод шарового крана | 1 ... 8,4 bar |
| Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура | 63 |
| Среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [---] Инертные газы Вода Нейтральные жидкости |
| Температура рабочей среды | -10 ... 200 °C |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества |
| Одобрено для пищевой промышленности | Нет |
| Вес продукта | 26.500 g |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 |