

# Плита для блочного монтажа SPE18-3/2-PRS-3/8-2-NPT

№ изделия: 550619

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

для SPE-распределителей.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                                 | Значение  |
|--|---|
| Монтажный шаг                                  | 26 mm   |
| Положение при сборке                           | Любое   |
| Макс. количество распределителей               | 2   |
| Макс. кол-во зон давления                      | 2   |
| Burst pressure                                 | 5 MPa   |
| Давление разрушения                            | 50 bar  |
| Burst pressure                                 | 725 psi   |
| Operating pressure MPa                         | -0,09 ... 1 MPa   |
| Рабочее давление                               | -0,9 ... 10 bar   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC       | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура среды                              | 23 ... 122 °F   |
| Температура окружающей среды                   | 23 ... 122 °F   |
| Макс. момент затяжки, установка распределителя | 1,5 ft-lbf  |
| Вес продукта                                   | 9,31 oz   |
| Способ крепления блока клапанов на коллекторе  | со сквозным отверстием  |
| Способ крепления распределителя                | с внутренней резьбой  |
| Пневматическое подключение, канал 1            | 3/8 NPT   |
| Пневматическое подключение, канал 3            | 3/8 NPT   |
| Пневматическое присоединение, канал 5          | 3/8 NPT   |
| Замечания по материалу                         | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал коллектора                            | Алюминиевый сплав   |