



# Кабель электродвигателя NEBM-S1G9-E-10-LE6

№ изделия: 550741

☆ Линейка основной продукции

подходит для шагового двигателя EMMS-ST-...

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Атрибуты кабеля	Пригоден для кабельных цепей
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 72 V
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-40 ... 70 °C -40 ... 70 °C
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	≥ 58 mm
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	9
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	6
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	7
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	6
Концы проводов	Разъем кабеля
Структура кабеля	7x0,34 С защитой
Диаметр кабеля	8 mm
Длина кабеля	10 m
Номинальное сечение провода	0,34 mm <sup>2</sup>
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Цвет оплетки кабеля	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PUR)