

Штекерная розетка KMYZ-4-0.0-B-EX

№ изделия: 550806

FESTO

Комбинация из подключений MSZB и MSZC.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения пост. тока (DC)	3 ... 36 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Класс защиты	IP40 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Вес продукта	6,5 g
Электрическое подключение	Розетка разъема, угловая Прямоугольный дизайн, MSZB
Номинальное сечение проводника	0,22 ... 0,34 mm ²
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с самонарезающими винтом
Замечания по материалу	Подтверждено RoHS
Информация о материале, корпус	PA
Информация о материале штепсельных контактов	Бронза