

# Осевой набор EAMM-A-F30-70A

№ изделия: 550932

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	8,2 Nm
Вес продукта	330 g
Код интерфейса, привод	F30
Код интерфейса, двигатель	70A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)