

Осевой набор EAMM-A-E32-40A

№ изделия: 550964

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	7,5 Nm
Вес продукта	250 g
Код интерфейса, привод	E32
Код интерфейса, двигатель	40A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)