

# Кабель NESC-C-D1-10-C1

№ изделия: 552105  
Продукт будет снят с производства

FESTO

[для устройства оператора CDSA](#)

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Атрибуты кабеля	Для статических применений
Классификация сопротивления коррозии CRC	0
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-40 ... 70 °C -40 ... 70 °C
Длина кабеля	10 m
Интерфейс кабеля	Конический разъем, 17-пин. RJ45 Планка разъемов 11-пин
Тип крепления	С кабельной муфтой на конце
Цвет оплетки кабеля	Передаточное отношение
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PUR)