

Корпус муфты EAMK-A-D32-32B

№ изделия: 552156

FESTO

подходит для электрического цилиндра DNCE.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Код интерфейса, привод	D32A D32B D32C
Код интерфейса, корпус муфты	32B
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)