

Передаточный модуль EMGA-40-P-G5-SAS-40

№ изделия: 552187

FESTO

Подходит для серводвигателей.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	40 mm
Размер фланца двигателя	40 mm
Угловой люфт	0,25 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	5:1
Макс. входная скорость	18.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	14 Nm
Момент инерции редуктора	0,019 kgcm ²
Максимальный выходной момент	22 Nm
Макс. эффективность	98 %
Сопротивление вращению	1 Nm/arcmin
Вес продукта	350 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	40G
Интерфейс редуктора, вал привода	40A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)