

Круглый цилиндр DGS-25- -PPV-S6

№ изделия: 552394

Продукт будет снят с производства

FESTO

с двусторонним регулируемым демпфированием в конечных положениях.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-Бразилия
Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Примерное
представление




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	1 ... 500 mm
Диаметр поршня	25 mm
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Структура проекта	Поршень Шток
Определение позиции	Без
Варианты	Термостойкие уплотнения, макс. 120°C
Рабочее давление	1 ... 12 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-20 ... 120 °C
Длина демпфирования	16 mm
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	247 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	295 N
Пневматическое присоединение	G1/8
Информация о материале, крышки	Сталь Гальванизирован
Информация о материале, уплотнения шланга	FPM
Информация о материале, шток	Закаленная сталь
Информация о материале, корпус цилиндра	Легированная сталь