

# Фильтр-регулятор давления LFRF-1-D-5M-MAXI

№ изделия: 552402

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden



FESTO

с металлической защитным кожухом и манометром, тонкость фильтрации 5 мкм.

С автоматическим отводом конденсата.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	5 µm
Отвод конденсата	Ручное вращением
Тип конструкции	Фильтр-регулятор с манометром
Макс. объем конденсата	80 см³
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Манометр	с манометром
Рабочее давление	1 ... 16 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 12 bar
Макс. гистерезис давления	0,4 bar
Стандартный номинальный расход	8.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	2.520 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Пневматическое подключение, канал 1	G1
Пневматическое подключение, канал 2	G1
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC