



# Глушитель U-1/2-BR

№ изделия: 552422

FESTO

Для снижения шума в выхлопных каналах пневматических компонентов и предотвращения загрязнения.



## Таблица данных

| Характеристика               | Значение  |
|------------------------------|---|
| Положение при сборке         | Любое   |
| Operating pressure МПа       | 0 ... 1 МПа   |
| Рабочее давление             | 0 ... 10 bar  |
| Расход в атмосферу           | 10.600 l/min  |
| Рабочая среда                | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Примечание по рабочей среде  | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Уровень звукового давления   | 80 dB(A)  |
| Температура окружающей среды | -10 ... 70 °C   |
| Вес продукта                 | 75 g  |
| Пневматическое присоединение | G1/2  |
| Материал вставки глушителя   | PE  |
| Материал корпуса             | Алюминиевое литье под давление  |