

Распределитель с роликовым рычагом RWB-3-1/8

№ изделия: 552432

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Тип управления	механический
Стандартный номинальный расход	120 l/min
Рабочее давление	3,5 ... 8 bar
Тип конструкции	Седло поршня
Условный проход	3,5 mm
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Приводное усилие	3,1 N
Вес продукта	160 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный