


# Световод SOOC-DS-M-A11-2-R25

№ изделия: 552810

FESTO

Подходит для модулей фибер-оптики SOE4.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Метод измерения	Датчик рассеивания
Минимальный диаметр объекта	0,15 mm
Оптоволоконный кабель - особенности	Серии
Рабочий диапазон	130 mm
Температура окружающей среды	-55 ... 70 °C
Типоразмер, головка	Прямоугольник 19x25x6 mm
Длина оптоволоконного кабеля	2 m
Мин. радиус изгиба	25 mm
Наружный диаметр	2,2 mm
Материал корпуса	Латунь Никелирование
Материал опто-волокна	PE
Класс защиты	IP66
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии