

# Световод SOOC-TV-P-M4-2-R15-S4


№ изделия: 552824

Продукт будет снят с производства

Подходит для модулей фибер-оптики SOE4.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Метод измерения	Датчик типа световой барьер
Минимальный диаметр объекта	0,2 mm
Оптоволоконный кабель - особенности	Прецизионный
Рабочий диапазон	120 mm
Температура окружающей среды	-55 ... 70 °C
Типоразмер, головка	M4
Длина оптоволоконного кабеля	2 m
Длина втулки	40 mm
Мин. радиус изгиба	15 mm
Макс. момент затяжки	2 Nm
Наружный диаметр	2,2 mm
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая
Материал опто-волокна	PE
Класс защиты	IP66
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III