

Световод SOOC-TV-M-A5-2-R25

№ изделия: 552827
Продукт будет снят с производства

FESTO

Подходит для модулей фибер-оптики SOE4.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Метод измерения	Датчик типа световой барьер
Минимальный диаметр объекта	0,1 mm
Оптоволоконный кабель - особенности	Серии
Рабочий диапазон	250 mm
Температура окружающей среды	-55 ... 70 °C
Типоразмер, головка	Прямоугольник 10x10x5 mm
Длина оптоволоконного кабеля	2 m
Мин. радиус изгиба	25 mm
Наружный диаметр	2,2 mm
Материал корпуса	Никелированная латунь
Материал опто-волокна	PE
Класс защиты	IP66
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III