


# Световод SOOC-DS-M6-1-R25

№ изделия: 552838

FESTO

Подходит для модулей фибер-оптики SOE4.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Метод измерения	Датчик рассеивания
Минимальный диаметр объекта	0,1 mm
Оптоволоконный кабель - особенности	Стандарт
Рабочий диапазон	140 mm
Температура окружающей среды	-55 ... 70 °C
Типоразмер, головка	M6
Длина оптоволоконного кабеля	1 m
Мин. радиус изгиба	25 mm
Макс. момент затяжки	3 Nm
Наружный диаметр	2,2 mm
Материал корпуса	Медный сплав PVC Никелирование
Материал опто-волокна	PE
Класс защиты	IP66
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III