

Коллектор MHJ9-PN16

№ изделия: 553123

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	10 mm
Макс. количество распределителей	16 Возможны различные варианты для требований заказчика
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Вес продукта	390 g
Тип крепления	с монтажными скобками
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	не направленный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Анодированный алюминий