

Сильфонный комплект DADB-V6-80-S10-50

№ изделия: 553351

FESTO

Для стандартных цилиндров по ISO 15552



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Наружный диаметр | 93 mm |
| Размер | 80 |
| Диапазон хода | 10 ... 50 mm |
| Удлиненный шток | 25 mm |
| Проект | Круглый |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип конструкции | Комплект мембран с открытым выхлопом |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Устойчивость к среде | Пыль Разделение Масла. Смазка Бензин |
| Класс защиты | IP54 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 80 °C |
| Вес продукта | 99 g |
| Тип крепления | скользящий С резьбовым штифтом |
| Пневматическое присоединение | G1/4 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал адаптерных компонентов | PA с армированием |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал гофр | NBR |
| Материал резьбового штифта | Легированная сталь, нержавеющая |