

Сильфонный комплект DADB-S1-25-S251-300

№ изделия: 553431

FESTO

Для стандартных цилиндров по ISO 6432



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	29 mm
Размер	25
Диапазон хода	251 ... 300 mm
Удлиненный шток	86 mm
Проект	Круглый
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Комплект мембран с открытым выхлопом
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Устойчивость к среде	Пыль Разделение Масла. Смазка Бензин
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Вес продукта	84 g
Тип крепления	С резьбовым штифтом с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	M5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерных компонентов	PA с армированием
Материал уплотнений	NBR
Материал гофр	NBR
Материал резьбового штифта	Легированная сталь, нержавеющая