

# Сильфонный комплект DADB-S1-50-S476-500

№ изделия: 553499

FESTO

Для стандартных цилиндров по ISO 6432



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	57 mm
Размер	50
Диапазон хода	476 ... 500 mm
Удлиненный шток	135 mm
Проект	Круглый
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Комплект мембран с открытым выхлопом
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Устойчивость к среде	Пыль Разделение Масла. Смазка Бензин
Класс защиты	IP54
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Вес продукта	189 g
Тип крепления	С резьбовым штифтом с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерных компонентов	PA с армированием
Материал уплотнений	NBR
Материал гофр	NBR
Материал резьбового штифта	Легированная сталь, нержавеющая