

Полимерный пневмошланг PUN

№ изделия: 553573

FESTO

Пожалуйста, обратите внимание на минимальную партию поставки .



Примерное
представление

Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	3 ... 16 mm
Внутренний диаметр	2 ... 11 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 30 bar
Авторизация	TÜV
Сертификационный департамент	B 013277 0506 00
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-35 ... 60 °C
Цвет	голубой коричневый желтый зеленый нейтральный красный Черный серебряный Полупрозрачный синий Полупрозрачный желтый Полупрозрачный зеленый Полупрозрачный красный Полупрозрачный черный белый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	TPE-U(PU)