

Полимерный пневмошланг PLN

№ изделия: 553850

FESTO

Пожалуйста, обратите внимание на минимальную партию поставки .



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	4 ... 16 mm
Внутренний диаметр	2,9 ... 12 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 14 bar
Авторизация	TÜV
Сертификационный департамент	B 013277 0506 00
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Вода согласно декларации производителя на www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс чистоты помещения	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Цвет	голубой коричневый желтый зеленый нейтральный красный Черный серебряный белый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	PE