

Соединительный кабель NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

№ изделия: 553949

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Электрическое подключение	Розетка разъема Sub-D 9-пин 15-пин
Интерфейс кабеля	SUB-D 15-полюсный, разъем SUB-D 15-полюсный, разъем
Длина кабеля	2,5 m
Атрибуты кабеля	Стандарт
Минимальный радиус изгиба кабеля	78 mm
Диаметр кабеля	5,2 mm
Тип кабеля	LIYCY
Структура кабеля	3x0,34 С защитой
Цветной код, изоляция сердечника	коричневый Зеленный белый
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C -5 ... 70 °C
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Material cable sheath	PVC
Цвет оплетки кабеля	Серый
Material housing	Пластик, металлизированный Металл
Material electrical contact	Позолочен