

Соединительный кабель NEBV-H1G2L-P-5-LE2

№ изделия: 554032

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Атрибуты кабеля	Für statische Anwendungen
Защищен от смены полярности	Нет
Дисплей рабочего состояния	Желтый светодиод
Диапазон рабочего напряжения перем. тока (AC)	4,5 ... 26,4 V
Диапазон рабочего напряжения пост. тока (DC)	4,5 ... 26,4 V
макс. выходной ток	2.000 mA
StoЯspannungsfestigkeit	0,8 kV
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C -20 ... 70 °C
Вес продукта	120 g
Электрическое подключение	2-жильный Прямая розетка / кабель
Длина кабеля	5 m
Тип крепления	Клипса
Цветной код, изоляция сердечника	Контакт 1 = черный Pin 3 = schwarz/rot
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, корпус	POM PUR
Информация о материале оплетки кабеля	PVC