

Коллектор разводящий блочный MS6N-FRM-FRZ

№ изделия: 554102

FESTO

подходит в качестве промежуточной детали между двумя регуляторами давления.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Положение при сборке | Любое |
| Тип конструкции | Модуль ответвления |
| Рабочее давление | 0 ... 20 bar |
| Стандартная номинальная пропускная способность в направлении главного потока 1->2 | 14.600 l/min |
| Стандартный номинальный расход, отвод вверх | 10.400 l/min |
| Стандартный номинальный расход, отвод вниз | 9.850 l/min |
| Авторизация | с UL us - Recognized (OL) |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 163 g |
| Пневматическое подключение, канал 3 | NPT1/2-14 |
| Пневматическое присоединение, канал 4 | NPT1/2-14 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление |