

Нажимной распределитель VMEM-ST-M32U-M-G18

№ изделия: 555619

Продукт будет снят с производства

FESTO

Этот тип подходит для работы на вакууме.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.О., моностабильный
Тип управления	механический
Ширина	20 mm
Стандартный номинальный расход	500 l/min
Рабочее давление	-0,95 ... 8 bar
Тип конструкции	Тарельчатое седло
Тип сброса	механическая пружина
Условный проход	4 mm
Инструкции по эксплуатации	Не использовать как механический стопор
Тип пилотного управления	прямой
Макс. частота переключения	3 Hz
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Приводное усилие	130 N
Максимальное усилие на приводе	170 N
Вес продукта	130 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Material seals	NBR
Material housing	Алюминиевый сплав Анодированный