


# Коллектор МН10-Р16

№ изделия: 557608

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Монтажный шаг                            | 11 mm   |
| Защищен от смены полярности              | для рабочего напряжения   |
| Макс. количество распределителей         | 16<br>Возможны различные варианты для требований заказчика                  |
| Авторизация                              | RCM Mark  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L  |
| Вес продукта                             | 635 g   |
| Тип крепления                            | с монтажными скобками   |
| Пневматическое подключение, канал 1      | G1/2  |
| Пневматическое подключение, канал 2      | M7  |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал коллектора                      | Анодированный алюминий  |