


# Муфта EAMD-56-46-19-23X27

№ изделия: 558003

FESTO

компонент привода, который передает вращательное движение от шагового или сервомотора



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	19 mm
Установочный диаметр 2	23 mm
Размер	56
Номинальная длина	46,5 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	151 kgmm <sup>2</sup>
Передаваемый момент	60 Nm
Вес продукта	418 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)