

Ступица EAMB-44-7-35X30-32X32

№ изделия: 558038

FESTO

для крепления приводов с полым валом




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	35 mm
Установочный диаметр 2	32 mm
Размер	185
Номинальная длина	30 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	75,3 kgmm ²
Передаваемый момент	200 Nm
Вес продукта	463 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)