

Муфта EAMC-42-66-11-12

№ изделия: 558313

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	11 mm
Установочный диаметр 2	12 mm
Размер	42
Номинальная длина	66 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	45,5 kgmm ²
Передаваемый момент	17 Nm
Вес продукта	166 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)