

Осевой набор EAMM-A-A19-40A

№ изделия: 558894

FESTO

подходит для консольной оси EGSA.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	19
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	10.000 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Массовый момент инерции	1,06 kgmm ²
Передаваемый момент	2,3 Nm
Вес продукта	240 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)