


# Параллельный набор EAMM-U-A19-40A

№ изделия: 559785

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	19
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	6.000 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Массовый момент инерции	2,868 kgmm <sup>2</sup>
Движущий момент на холостом ходу	0,05 Nm
Передаваемый момент	1 Nm
Вес продукта	270 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)