

Крышка VMPAL-KM-SD25-IP67-0

№ изделия: 560428

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Вес продукта	100 g
Электрическое подключение	в сборе
Допустимый диаметр кабеля	5 ... 13 mm
Поперечное сечение терминала	0,2 ... 0,5 mm ²
Класс защиты	IP67 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-5 ... 80 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии