

Блоки регуляторов VABF-S4-2-R4C2-C-10E

№ изделия: 560767

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	18 mm
Основан на стандарте	ISO 15407-2
Положение при сборке	Любое
Функция контроллера	Постоянная выходного давления со вторичным сбросом
Выбор манометра	возможно
Operating pressure MPa	1 MPa
Рабочее давление	10 bar
Диапазон регулировки давления в Мпа	0,2 ... 0,85 MPa
Диапазон давления управления	2 ... 8,5 bar
Диапазон регулировки давления в psi	29 ... 123,25 psi
Входное давление 1	0,5 ... 10 bar
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	654 g
Вертикальный стыковой тип монтажа	на коллекторе на индивидуальной плите
Присоединение манометра	с удерживающим зажимом
Материал панели управления	PA
Материал корпуса регулятора	Алюминиевое литье под давление