

Плита VMPAL-EG-QS3/8"

№ изделия: 560959

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	20,5 mm
Длина	107,3 mm
Встроенная функция	выхлоп
Структура пневмоострова	Возможно использование разных размеров
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 5 bar
Входное давление 1	0,5 ... 10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	60 g
Выхлопные каналы 3/5 объединены	для шлангов, наружный диаметр 3/8"
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал плиты	PA