

Электрический модуль связи VMPAL-EVAP-10-1-4

№ изделия: 560967

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер клапана | 10 mm |
| Макс. количество распределителей | 4 |
| Макс. кол-во электромагнитных катушек | 4 |
| Встроенная функция | Цветовая кодировка назначенных функций распределителя |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 24 V |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -5 ... 50 °C |
| Вес продукта | 29 g |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал корпуса | PA |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |