

Электрический модуль связи VMPAL-EVAP-14-2-4

№ изделия: 560970

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер клапана	14 mm
Макс. количество распределителей	4
Макс. кол-во электромагнитных катушек	8
Встроенная функция	Цветовая кодировка назначенных функций распределителя
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	29 g
Цвет корпуса	Черный
Материал корпуса	PA
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)