

Фланец с осью SNGB-200-B

№ изделия: 562455

FESTO

Подходящие опорные стойки LN, LSN в исполнении из стали.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	200
Основан на стандарте	ISO 15552
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	10.020 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Сталь Гальванизирован
Материал монтажного штифта	сталь, гальванизированная
Материал втулки	Сталь
Материал подшипника	Пластик
Материал диска	сталь, гальванизированная
Материал винтов	Гальванизированная сталь
Материал фиксатора	Пружинная сталь, гальванизированная