



# Базовый распределитель VOFC-L-M52-M-FG14-F9-A

№ изделия: 562868  
Продукт будет снят с производства

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 моностабильный
Тип управления	электрический
Ширина	40 mm
Стандартный номинальный расход	750 l/min
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Структура проекта	Распределитель с твердыми уплотнениями
Тип сброса	механическая пружина
Класс защиты	IP65
Условный проход	6 mm
Тип уплотнения	Твердый
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	Нет
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Питание пилотного каскада	Внутренний
Направление потока	неревверсивный
Safety Integrity Level (SIL)	до SIL 2 режима высоких требований Изделие может использоваться в SRP/CS вплоть до SIL 2 низкие требования
Коэффициент расхода Kv	0,65 м3/ч
Коэффициент расхода Kv на выхлопе	0,65 м3/ч
Время выключения	40 ms
Время включения	24 ms
Рабочий цикл	100%
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--:]
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Температура среды	-25 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Вес продукта	620 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	стандарт соединений NAMUR
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 4	стандарт соединений NAMUR
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминий С покрытием Ematal