


# Базовый распределитель VOFD-LT-M32-MN-N14-F10

№ изделия: 562882

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Тип управления	электрический
Ширина	51 mm
Стандартный номинальный расход	450 l/min
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Структура проекта	Тарельчатый клапан с прямым управлением
Тип сброса	механическая пружина
Класс защиты	IP65
Условный проход	5 mm
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	Нет
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	реверсивный
Safety Integrity Level (SIL)	bis SIL 3 High Demand mode к режиму SIL 3 Low Demand
Пригодность для работы с вакуумом	Да
Коэффициент расхода Kv	0,36 м3/ч
Коэффициент расхода Kv на выхлопе	0,36 м3/ч
Время выключения	9 ms
Время включения	45 ms
Рабочий цикл	100%
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Расширенный температурный диапазон	-25 - 60 °C Low Demand mode
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	560 g
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/4-18
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/4-18
Пневматическое подключение, канал 3	NPT1/4-18
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминий С покрытием Ematal