


# Плита для блочного монтажа CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

№ изделия: 565703

FESTO

Clamping technology, for intrinsically safe modules.



## Таблица данных

| Характеристика                                   | Значение   |
|--|--|
| Размеры W x L x H                                | (вкл.связывающий блок и разъем)<br>50 mm x 107 mm x 70 mm  |
| Тип крепления                                    | На соединительном модуле CPX-M-GE..  |
| Вес продукта                                     | 100 g  |
| Температура окружающей среды                     | -5 ... 50 °C   |
| Температура хранения                             | -20 ... 70 °C  |
| Относительная влажность воздуха                  | 95 %<br>не конденсирующий  |
| Класс защиты                                     | IP20   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC         | 2 - Средняя стойкость к коррозии<br>(встроенные)   |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364 zone III   |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии)    | в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)  |
| UKCA marking (see declaration of conformity)     | To UK EX instructions  |
| Категория ATEX Газ                               | II (1) G   |
| Категория ATEX Пыль                              | II (1) D   |
| Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза | EPL Da (BR)<br>EPL Da (IEC-EX)<br>EPL Dc[Da] (GB)<br>EPL Ga (BR)<br>EPL Ga (IEC-EX)<br>EPL Gc[Ga] (GB) |
| Взрывозащита типа "Газ"                          | [Ex ia Ga] IIC   |
| Взрывозащита типа "Пыль"                         | [Ex ia Da] IIIC  |
| Взрывобезопасная температура окружающей среды    | -5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C  |
| Сертификационный департамент                     | DNV 15.0192 X<br>IECEX ZLM 12.0007 X<br>ZELM 12 ATEX 0500 X  |
| Замечания по материалу                           | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)                            |
| Материал корпуса                                 | PA с армированием  |
| Электрическое подключение                        | 8-пин / 8-пин  |
| Кол-во входов                                    | 8  |