

Плита для блочного монтажа CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

№ изделия: 565705

FESTO

M12 connection, for intrinsically safe modules.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размеры W x L x H	(вкл.связывающий блок и разъем) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Тип крепления	На соединительном модуле CPX-M-GE..
Вес продукта	120 g
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	95 % не конденсирующий
Класс защиты	IP65
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии (встроенные)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Категория ATEX Газ	II (1) G
Категория ATEX Пыль	II (1) D
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Взрывозащита типа "Газ"	[Ex ia Ga] IIC
Взрывозащита типа "Пыль"	[Ex ia Da] IIIC
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Сертификационный департамент	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием
Электрическое подключение	4-пин 4x разъема А-кодированный круглый штекер M12x1
Кол-во входов	8