

Плита-заглушка VABB-L1-10-W

№ изделия: 566495

★ Линейка основной продукции

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	10,5 mm
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Авторизация	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	24 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал защитной панели	PA