

# Коллектор VABM-L1-10W-G18-12

№ изделия: 566591

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                                 | Значение  |
|--|---|
| Монтажный шаг                                  | 10,5 mm   |
| Макс. количество распределителей               | 16  |
| Operating pressure MPa                         | -0,09 ... 1 MPa   |
| Рабочее давление                               | -0,9 ... 10 bar   |
| Авторизация                                    | RCM Mark<br>с UL us - Recognized (OL)                                       |
| Классификация сопротивления коррозии CRC       | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Макс. момент затяжки, монтаж на H-рейке        | 1,5 Nm  |
| Макс. момент затяжки, установка распределителя | 0,45 Nm   |
| Макс. Момент затяжки, монтаж на стене          | 3 Nm  |
| Вес продукта                                   | 387 g   |
| Подвод пилотного воздуха 12/14                 | M5  |
| Выхлоп пилота, канал 82/84                     | M5  |
| Пневматическое подключение, канал 1            | G1/8  |
| Пневматическое подключение, канал 2            | M5  |
| Пневматическое подключение, канал 3            | G1/8  |
| Пневматическое присоединение, канал 4          | M5  |
| Пневматическое присоединение, канал 5          | G1/8  |
| Замечания по материалу                         | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал коллектора                            | Алюминиевый сплав   |