

Электрическая плата VAVE-L1-1H3-LR

№ изделия: 566717

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Защищен от смены полярности | для рабочего напряжения |
| Дополнительные функции | Защита от искр Снижение тока удержания |
| Отображение статуса сигнала | LED |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 24 V |
| Импульсная мощность | 0,8 kV |
| Степень загрязнения | 3 |
| Авторизация | RCM Mark |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 - Нет стойкости к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | -5 ... 60 °C |
| Положение при сборке | Любое |
| Вес продукта | 1,5 g |
| Электрическое подключение | 2-пин Розетка разъема |
| Подключение заземления | Нет в наличии |
| Тип крепления | Клипса |
| Цвет корпуса | Черный |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | PA |