

Измерительные Модули CPX-CMIX-M1-1

№ изделия: 567417

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размеры W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Диагностика	Channel and module-oriented diagnostics
Защита от короткого замыкания	Да
Диагностика устройства	Модули с пониженным напряжением Пониженное напряжение системы измерения С помощью локального 7-сегментного дисплея
Макс. кол-во модулей	9
Дисплей	7-сегментный дисплей
Отображение состояния	Желтый светодиод = PL (силовая нагрузка) Красный светодиод = ошибка
Диапазон рабочего напряжения DC	18 ... 30 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Поддержание напряжения питания при сбое	10 ms
Потребление тока при номинальном рабочем напряжении	80 mA
Авторизация	C-Tick
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 95 % не конденсирующий
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	140 g
Осей в цепи	1
Кол-во осей	1
Макс. длина линии	30 m
Электрическое присоединение системы управления	Розетка разъема M9 5-пин
Интерфейс управления	Цифровой CAN bus с Festo протоколом
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием