

# Полимерный пневмошланг PLN-U

№ изделия: 567449

FESTO

Пожалуйста, обратите внимание на минимальную партию поставки .



## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Внутренний диаметр, дюймы	5/8
Рабочее давление в зависимости от температуры	-14,4 ... 203 Psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Вода согласно декларации производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-22 ... 178 °F
Цвет	голубой коричневый желтый зеленый нейтральный красный Черный серебряный белый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	PE